



Muela abrasiva a láminas (ZA especial) plato de tejido de vidrio cónicas, Ø 115 mm, Tamaño de grano: 80



Datos de pedido

Número de pedido	565560 80
GTIN	9003171602357
Clase de artículo	53T

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva a láminas con una capacidad de corte elevada y agresiva y una vida útil inigualable. **Corindón de circonio especial (ZA)** con revestimiento refrigerante en **tejido de algodón**. Plato de tejido de vidrio. **Para todos los materiales. Densidad de recubrimiento muy elevada.**

Muela abrasiva a láminas con **corindón de circonio (ZA)** y recubrimiento refrigerante sobre **tejido de algodón**. Plato de tejido de vidrio. **Para todos los materiales. Densidad de recubrimiento muy elevada.**

Velocidad circunf. máxima: 80 m/s

Descripción de la forma: Oblicuo

Ø de perforación: 22,23 mm

Descripción técnica

Ø de perforación	22,23 mm
Descripción de la forma	Oblicuo

Tamaño de grano	80
Ø de muela	115 mm
Medio abrasivo	Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Recubrimiento activo de rectificado, refrigerante	sí
Soporte del abrasivo	Tejido de algodón
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 115 mm
Plato portante	Plato de tejido de vidrio
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas