

**Garant****Fresa con mango Z9 – muy grueso (NE / AL), MD, Tipo: L1230****Datos de pedido**

Número de pedido	543709 L1230
GTIN	4045197522405
Clase de artículo	51D

**Descripción****Ejecución:**

Mango extraestable con  $\varnothing$  8 mm.

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. **Forma cono en redonda** (KEL).

**Aplicación:**

Trabajos de fresado con solicitud máxima.

Adecuadas para las aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

**Descripción técnica**

Forma	L1230
Longitud total	70 mm
$\varnothing$ del cabezal	12 mm
Grado de finura de dentado	muy grueso (NE / AL)
Dentado abreviatura	Z9
Descripción de la forma	Cono en redonda
$\varnothing$ de mango	8 mm
Longitud de cabeza	30 mm
Serie	Dentado Z9

Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

**Datos de usuario**

	Uso	$V_c$	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		