



## Muela abrasiva a láminas V4 Master, (ZA) plato de tejido de vidrio oblicuo para acero y acero inoxidable, Ø 125 mm, Tamaño de grano: 40



### Datos de pedido

Número de pedido	565445 40
GTIN	4027497469963
Clase de artículo	53L

### Descripción

#### Ejecución:

La forma patentada de las láminas, en forma de hoz y la disposición permiten obtener la máxima densidad de recubrimiento para una capacidad de rectificado y una durabilidad extraordinarias.

**Densidad de recubrimiento alta para la máxima durabilidad y extraordinaria estabilidad de cantos.** La zona profunda del codo permite obtener un desgaste óptimo de la tela de esmeril (ZA).

**ZA: Corindón de circonio** puro en tejido de mezcla de poliéster-algodón. Muy agresivo debido a la dispersión abierta de los granos.

#### Aplicación:

Ideal en el **rectificado de cantos** para **redondear cantos afilados** y para rectificar costuras de garganta y restos de escoria en máquinas de alto rendimiento.

### Descripción técnica

Descripción de la forma	oblicuo
Ø de perforación	22,23 mm

Tamaño de grano	40
Ø de muela	125 mm
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		