

Garant**Broca de MDI Aramida, Sin revestimiento, Ø DC h6: 7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	121230 7
GTIN	4045197472038
Clase de artículo	11Y

Descripción**Ejecución:**

Geometría especial para el taladro seguro de plásticos de aramida (poliaramidas) y fibras de aramida, así como termoplásticos y duroplásticos.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descripción técnica

Ø nominal D_c	7 mm
Tolerancia de mango	h6
Longitud de la ranura de viruta L_c	34 mm
Avance f en AFK	0,07 mm/rev,
Número de filos Z	2
Tolerancia Ø nominal	h6
Ø de mango D_s	7 mm
Longitud total L	74 mm
Norma	Norma de fábrica
Profundidad de perforación máxima recomendada L_2	23,5 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Ejecución	4xD

Mango	Mango cilíndrico con h6
Empleo de taladro	para aramida
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
PE-HD	adecuado con restricciones	140 m/min	N
PA 66	adecuado con restricciones	130 m/min	N
PEEK	adecuado con restricciones	120 m/min	N
PF 31	adecuado con restricciones	100 m/min	N
AFK aramida	adecuado	110 m/min	N
Panal de abeja Sándwich	adecuado con restricciones	120 m/min	N
seco	adecuado		
Aire	adecuado		