

Garant**Fresa con mango pequeña Z7 – medio, dentado en cruz, MD, Tipo: F0313****Datos de pedido**

Número de pedido	546900 F0313
GTIN	4045197156839
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

Fresas con mango pequeñas de MD con Ø de vástago 3 mm. **Forma arco en redonda** (RBF).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Descripción técnica

Ø del cabezal	3 mm
Tipo de dentado	con dentado cruzado
Forma	F0313
Grado de finura de dentado	medio
Longitud total	40 mm
Dentado abreviatura	Z7
Descripción de la forma	Arco en redonda
Ø de mango	3 mm
Longitud de cabeza	13 mm
Serie	Dentado Z7

Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
Uni	adecuado		