

Rosca Calibre macho límite, TiN, Rosca: M8



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 486008 M8 |
| GTIN | 2050001060457 |
| Clase de artículo | 48B |

Descripción

Ejecución:

El primer paso de rosca rectificado elimina la suciedad gruesa de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca. Modelo según DIN 2279 – 2299.

Lado Pasa / No pasa en un mango (DIN 2240, parte 1, forma R). Lado No pasa indicado en rojo.

Lado Pasa revestido de TiN. Con ello se obtienen duraciones considerablemente superiores, ranuras para suciedad a partir de M6.

Aplicación:

Para roscas ISO métricas, derecha DIN 13.

Clase de tolerancia 6H (hasta M 1,4 = 5H).

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Partes opcionales:

Calibre liso Pasa/No Pasa para orificio central n.º 486055.

Nota:

Se suministran a petición calibres para roscas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapezoidales, circulares, UNC, UNF, NPT y rosca a la izquierda.

Descripción técnica

| | |
|---------------------|---------|
| Clase de tolerancia | 6H |
| Paso de rosca | 1,25 mm |
| Rosca | M8 |
| Norma | DIN 13 |
| Tipo de rosca | M |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Campo de tolerancia | H |
| Calidad | 6 |
| Tipo de calibre | Calibre No pasa |
| Tipo de calibre | Calibre Pasa |
| Superficie lado Pasa | TiN |
| Calibración | L10 |
| Tipo de producto | Calibre tampón para roscas |

Servicios

| | |
|---|-----------|
| Calibración DAkkSCalibre tampón para roscas Pasa-No Pasa Ø máximo 90 mm | 028590 90 |
| CalibraciónTampón Pasa / No Pasa para roscas Ø máximo 20 mm | 028550 20 |