

Rosca Calibre macho Pasa, Rosca: M42



Datos de pedido

Número de pedido	486020 M42
GTIN	4045197213129
Clase de artículo	48B

Descripción

Ejecución:

El primer paso de rosca rectificado elimina la suciedad gruesa de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca. Modelo según DIN 2279 – 2299.

Calibre Pasa / No pasa aparte (DIN 2240, parte 2, forma GE).

Aplicación:

Para roscas ISO métricas, derecha DIN 13.

Clase de tolerancia 6H (hasta M 1,4 = 5H).

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Nota:

Se suministran a petición calibres para roscas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapezoidales, circulares, UNC, UNF, NPT y rosca a la izquierda.

Calibración: L11

Norma: DIN 13

Tipo de rosca: M

Paso de rosca: 4,5 mm

Descripción técnica

Clase de tolerancia	6H
Paso de rosca	4,5 mm
Rosca	M42
Campo de tolerancia	H
Tipo de rosca	M

Norma	DIN 13
Calidad	6
Tipo de calibre	Calibre Pasa
Calibración	L11
Tipo de producto	Calibre macho Pasa para roscas

Servicios

Calibración Calibre macho para roscas Pasa o No Pasa Ø máximo 60 mm	018580 60
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración DAkKS Calibre macho para roscas Pasa o No Pasa Ø máximo 90 mm	019580 90
Calibración DAkKS Calibre macho para roscas Pasa o No Pasa Ø máximo 90 mm	028540 90
Calibración Calibre macho para roscas Pasa o No Pasa Ø máximo 60 mm	028500 60