

Rosca Calibre macho límite, Rosca: M24



Datos de pedido

Número de pedido	486000 M24
GTIN	2050001691033
Clase de artículo	48B

Descripción

Ejecución:

El primer paso de rosca rectificado elimina la suciedad gruesa de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca. Modelo según DIN 2279 – 2299.

Lado Pasa / No pasa en un mango (DIN 2240, parte 1, forma R). Lado No pasa indicado en rojo.

Aplicación:

Para roscas ISO métricas, derecha DIN 13.

Clase de tolerancia 6H (hasta M 1,4 = 5H).

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Nota:

Se suministran a petición calibres para roscas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapecoidales, circulares, UNC, UNF, NPT y rosca a la izquierda.

Descripción técnica

Clase de tolerancia	6H
Paso de rosca	3 mm
Rosca	M24
Tipo de rosca	M
Norma	DIN 13
Calidad	6
Campo de tolerancia	H
Tipo de calibre	Calibre No pasa

Tipo de calibre	Calibre Pasa
Calibración	L10
Tipo de producto	Calibre tampón para roscas

Servicios

Calibración Tampón Pasa / No Pasa para roscas Ø máximo 60 mm	028550 60
Calibración DAkkS Calibre tampón para roscas Pasa-No Pasa Ø máximo 90 mm	028590 90