

Rosca Anillo 6 g Pasa, Rosca: M27



Datos de pedido

Número de pedido	486010 M27
GTIN	2050001037237
Clase de artículo	48B

Descripción

Ejecución:

El primer paso de rosca rectificado elimina la suciedad gruesa de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca. Modelo según DIN 2279 – 2299.

Aplicación:

Para roscas ISO métricas, derecha DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Nota:

Se suministran a petición calibres para roscas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapecoidales, circulares, UNC, UNF, NPT y rosca a la izquierda.

Descripción técnica

Paso de rosca	3 mm
Rosca	M27
Clase de tolerancia	6g
Calibración	L12

Tipo de calibre	Calibre Pasa
Campo de tolerancia	g
Norma	DIN 13
Tipo de rosca	M
Calidad	6
Tipo de producto	Anillo Pasa para roscas

Servicios

Calibración DAkkS Anillo patrón para roscas Ø máximo 100 mm	028640 100
Calibración Anillo patrón para rosca Ø máximo 60 mm	028600 60