

## Rosca Calibre macho límite, Rosca: M1



### Datos de pedido

Número de pedido	486000 M1
GTIN	2050001690968
Clase de artículo	48B

### Descripción

#### Ejecución:

El primer paso de rosca rectificado elimina la suciedad gruesa de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca. Modelo según DIN 2279 – 2299.

**Lado Pasa / No pasa en un mango (DIN 2240, parte 1, forma R).** Lado No pasa indicado en rojo.

#### Aplicación:

Para roscas ISO métricas, derecha DIN 13.

Clase de tolerancia 6H (hasta M 1,4 = 5H).

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Nota:

Se suministran a petición calibres para roscas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapecoidales, circulares, UNC, UNF, NPT y rosca a la izquierda.

### Descripción técnica

Clase de tolerancia	5H
Paso de rosca	0,25 mm
Rosca	M1
Norma	DIN 13
Tipo de rosca	M
Calidad	6
Campo de tolerancia	H
Tipo de calibre	Calibre No pasa

Tipo de calibre	Calibre Pasa
Calibración	L10
Tipo de producto	Calibre tampón para roscas

**Servicios**

Calibración Tampón Pasa / No Pasa para roscas Ø máximo 3 mm	028550 3
---	----------