



## Muela abrasiva a láminas (ZA), Ø 50,8 mm, Tamaño de grano: 80



### Datos de pedido

Número de pedido	554035 80
GTIN	4027497337491
Clase de artículo	56L

### Descripción

#### Ejecución:

Laminillas con una estructura plana y compacta para el **repasado del cordón de soldadura** y para **trabajos de desbarbado**.

El **sistema de cambio rápido** con rosca de exterior de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.

En comparación con las muelas abrasivas convencionales, las **mini-muelas a láminas** con laminillas en forma de abanico ofrecen una **vida útil más larga**, un **comportamiento de rectificado más flexible** y un **esquema de rectificado más uniforme** (valor de rugosidad) hasta el límite de desgaste.

#### Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

#### Nota:

Encontrará **Roloc™ Bristle-Disc** en el n.º 573510 ss.

Rosca: Sistema de cambio rápido Roloc™

Velocidad de giro máxima: 20000 min<sup>-1</sup>

### Descripción técnica

Tamaño de grano	80
-----------------	----

Ø de muela	50,8 mm
Medio abrasivo	Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Soporte del abrasivo	Plato de plástico
Atributo del nombre de producto	Ø 50,8 mm
Rosca	Sistema de cambio rápido Roloc™
Velocidad de giro máxima	20000 min <sup>-1</sup>
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

### Accesorios

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm blando Ø exterior 50 mm	554091 50
Plato lijador de plástico, Ø de mango 6 mm Ø exterior 50 mm	554090 50
	554093 50

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura Ø exterior 50 mm

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio Ø exterior 50 mm

554092 50

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm dura Ø exterior 50 mm

554089 50