

Rosca Anillo 6 g Pasa, Rosca: M36



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 486010 M36 |
| GTIN | 2050001669919 |
| Clase de artículo | 48B |

Descripción

Ejecución:

El primer paso de rosca rectificado elimina la suciedad gruesa de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca. Modelo según DIN 2279 – 2299.

Aplicación:

Para roscas ISO métricas, derecha DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Nota:

Se suministran a petición calibres para roscas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapecoidales, circulares, UNC, UNF, NPT y rosca a la izquierda.

Descripción técnica

| | |
|---------------------|------|
| Rosca | M36 |
| Paso de rosca | 4 mm |
| Clase de tolerancia | 6g |
| Calibración | L12 |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Campo de tolerancia | g |
| Tipo de calibre | Calibre Pasa |
| Tipo de rosca | M |
| Norma | DIN 13 |
| Calidad | 6 |
| Tipo de producto | Anillo Pasa para roscas |

Servicios

| | |
|---|------------|
| Calibración DAkkS Anillo patrón para roscas Ø máximo 100 mm | 028640 100 |
| Calibración Anillo patrón para rosca Ø máximo 60 mm | 028600 60 |