

3M Roloc™**Muela de material no tejido GB-DR, Ø 76,2 mm, Comparación de granulado: 50****Datos de pedido**

Número de pedido	554063 50
GTIN	30048011603576
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

El **sistema de cambio rápido** con rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar "en un solo giro" de la mano con el menor tiempo posible. Muelas abrasivas de material no tejido **con grano abrasivo Cubitron (CER) agresivo** combinado con tejido resistente.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos. Permite la **eliminación** y el **acabado sin rebabas** con una herramienta. Alta estabilidad de los cantos y larga vida útil.

Nota:

Encontrará **Roloc™ Bristle-Disc** en el n.º 573510 ss.

Descripción técnica

Ejecución	coarse super duty
Comparación de granulado	50
Grado de finura	extra basta

Ø de muela	76,2 mm
Medio abrasivo	Grano abrasivo Cubitron™
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 76,2 mm
Quality Dress	GB-DR
Velocidad de giro máxima	18000 min ⁻¹
Tipo de producto	Material no tejido de esmerilado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Accesorios

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura Ø exterior 75 mm	554093 75
Plato lijador de goma con asiento M14 dura Ø exterior 75 mm	554094 75
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm blando Ø exterior 75 mm	554091 75
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio Ø exterior 75 mm	554092 75
Plato lijador de plástico, Ø de mango 6 mm Ø exterior 75 mm	554090 75
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm dura Ø exterior 75 mm	554089 75
Plato lijador de goma con asiento M14 duro Ø exterior 75 mm	554088 75