

**3M Roloc™****Muela compacta XL-UR, Ø 50,8 mm, Comparación de granulado: 180/6****Datos de pedido**

Número de pedido	554066 180/6
GTIN	30048011171907
Clase de artículo	53M

**Descripción****Ejecución:**

El **sistema de cambio rápido** con rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar "en un solo giro" de la mano con el menor tiempo posible.

Tela no tejida con medio abrasivo aglomerado con resina, **forma de disco prensada**.

**Aplicación:**

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Especialmente indicadas para el **rectificado fino y el desbarbado**. Deja un **acabado fino** y reduce la profundidad de rugosidades en todos los materiales.

**Nota:**

Encontrará **Roloc™ Bristle-Disc** en el n.º 573510 y ss.

**Descripción técnica**

Comparación de granulado	180
Grado dureza	medio
Ejecución	6 A med
Grado de finura	medio

Ø de muela	50,8 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Medio abrasivo	Corindón normal (A)
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 50,8 mm
Quality Dress	XL-DR
Velocidad de giro máxima	22000 min <sup>-1</sup>
Tipo de producto	Muela compacta

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

## Accesorios

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura Ø exterior 50 mm

554093 50

Plato lijador de plástico, Ø de mango 6 mm Ø exterior 50 mm

554090 50

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm dura Ø exterior 50 mm

554089 50

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm blando Ø exterior 50 mm

554091 50

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio Ø exterior 50 mm

554092 50