

**3M Roloc™****Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio, Ø exterior: 50mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	554092 50
GTIN	50500010315323
Clase de artículo	53M

## Descripción

### Ejecución:

Para el alojamiento de muelas abrasivas con **sistema de sujeción rápida (Roloc™, Combidisc®)**. Plato lijador de goma con **asiento integrado de 1/4 pulgada y mango de 6 mm**. Montaje en husillo M14 con adaptador n.º 554081.

El sistema de cambio rápido Roloc™ facilita el cambio seguro de herramientas de rectificar "en un solo giro" de mano en el menor tiempo posible.

### Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

### Nota:

Encontrará amoladoras adecuadas en el n.º 079325.

## Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	25000 min <sup>-1</sup>
Ø exterior	50 mm
Ø de mango	6 mm

Alojamiento lado herramienta	Sistema de sujeción rápida rosca exterior
Alojamiento lado máquina	Ø mango 6 mm
adecuado para sistema de cambio rápido	Roloc™
Tipo de producto	Plato de apoyo