

3M Roloc™**Muela compacta XL-UR, Ø 76,2 mm, Comparación de granulado: 100****Datos de pedido**

Número de pedido	554067 100
GTIN	30048011171952
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

El **sistema de cambio rápido** con rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar "en un solo giro" de la mano con el menor tiempo posible. Tela no tejida con medio abrasivo aglomerado con resina, **forma de disco prensada**.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Especialmente indicadas para el **rectificado fino y el desbarbado**. Deja un **acabado fino** y reduce la profundidad de rugosidades en todos los materiales.

Nota:

Encontrará **Roloc™ Bristle-Disc** en el n.º 573510 y ss.

Descripción técnica

Comparación de granulado	100
Grado dureza	duro
Ejecución	8 A coarse
Grado de finura	grueso

Ø de muela	76,2 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Medio abrasivo	Corindón normal (A)
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 76,2 mm
Quality Dress	XL-DR
Velocidad de giro máxima	15000 min ⁻¹
Tipo de producto	Muela compacta

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Accesorios

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm blando Ø exterior 75 mm	554091 75
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio Ø exterior 75 mm	554092 75
Plato lijador de goma con asiento M14 dura Ø exterior 75 mm	554094 75
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm dura Ø exterior 75 mm	554089 75
Plato lijador de plástico, Ø de mango 6 mm Ø exterior 75 mm	554090 75
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura Ø exterior 75 mm	554093 75
Plato lijador de goma con asiento M14 duro Ø exterior 75 mm	554088 75