



Muela abrasiva a láminas SLTflex (ZA), asiento M14, Ø 125 mm, Tamaño de grano: 120



Datos de pedido

Número de pedido	566310 120
GTIN	4027497329311
Clase de artículo	53L

Descripción

Ejecución:

Las **láminas en forma de hoz** (patentadas) están conectadas radialmente con el núcleo de PRFV de alta resistencia. Mediante **la construcción sin plato** se logra **un saliente de láminas extremadamente** grande. Densidad de recubrimiento muy elevada. Asiento roscado M14, **no se necesita ninguna tuerca tensora.**

Corindón de circonio (ZA) con recubrimiento activo de rectificado para **uso universal.**

Aplicación:

Para el rectificado de **zonas de difícil acceso**, rectificado de contornos y **rectificado de costuras de garganta.** El saliente de láminas largo permite un **rectificado suave.**

Descripción técnica

Tamaño de grano	120
Descripción de la forma	inclinado con saliente de láminas
Ø de muela	125 mm
Serie	SLTflex

Símbolo de medio abrasivo	ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro	<0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Rosca	M14
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		