

**HOLEX****Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura, Ø exterior: 75mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	554093 75
GTIN	4045197526250
Clase de artículo	52E

## Descripción

### Ejecución:

Para el alojamiento de muelas abrasivas con **sistema de sujeción rápida (Roloc™, Combidisc®)**. Plato lijador de goma con **asiento integrado de 1/4 pulgada y mango de 6 mm**. Montaje en husillo M14 con adaptador n.º 554081.

### Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

### Nota:

Encontrará amoladoras adecuadas en el n.º 079325.

## Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	20000 min <sup>-1</sup>
Ø exterior	75 mm
Ø de mango	6 mm

Alojamiento lado herramienta	Sistema de sujeción rápida rosca exterior
Alojamiento lado máquina	Ø mango 6 mm
Tipo de producto	Plato de apoyo