

**3M Roloc™****Plato lijador de goma con asiento M14 dura, Ø exterior: 75mm****Datos de pedido**

Número de pedido	554094 75
GTIN	50051144849982
Clase de artículo	53M

**Descripción****Ejecución:**

Para el alojamiento de muelas abrasivas con **sistema de sujeción rápida (Roloc™, Combidisc®)**.  
Plato lijador de goma con **asiento M14**.

El sistema de cambio rápido Roloc™ facilita el cambio seguro de herramientas de rectificar "en un solo giro" de mano con el menor tiempo posible.

**Aplicación:**

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes.  
Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

**Nota:**

Encontrará amoladoras adecuadas en el n.º 079325.

**Descripción técnica**

Velocidad de giro máxima	20000 min <sup>-1</sup>
Ø exterior	75 mm
Rosca	M14
Alojamiento lado herramienta	Sistema de sujeción rápida rosca exterior
Alojamiento lado máquina	Rosca M14

adecuado para sistema de cambio rápido

Roloc™

Tipo de producto

Plato de apoyo