

Garant**Muela abrasiva a láminas Fieltro, Ø 115 mm, Comparación de granulado: 180****Datos de pedido**

Número de pedido	566330 180
GTIN	4045197488862
Clase de artículo	56Z

Descripción**Ejecución:**

Muelas a láminas de material no tejido con **material no tejido abrasivo en forma de abanico** sobre plato de tejido de vidrio.

Aplicación:

- **Para el mecanizado final de superficies.**
- **Para eliminación de colores de revenido, limpieza y enlucido fácil de cordones de soldadura.**
- **Para el rectificado de precisión de grandes superficies y para el acabado.**

Revoluciones recomendadas 5000 – 5800 rpm.

Descripción técnica

Comparación de granulado	180
Ø de perforación	22,23 mm
Grado de finura	medio
Descripción de la forma	oblicuo
Color	rojo
Ø de muela	115 mm

Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 115 mm
Optimizado para material de trabajo	INOX
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Velocidad de giro máxima	13300 min ⁻¹
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		