



## Muela abrasiva a láminas SLTflex (ZA), asiento M14, Ø 125 mm, Tamaño de grano: 40



### Datos de pedido

Número de pedido	566310 40
GTIN	4027497330430
Clase de artículo	53L

### Descripción

#### Ejecución:

Las **láminas en forma de hoz** (patentadas) están conectadas radialmente con el núcleo de PRFV de alta resistencia. Mediante **la construcción sin plato** se logra **un saliente de láminas extremadamente grande**. Densidad de recubrimiento muy elevada. Asiento roscado M14, **no se necesita ninguna tuerca tensora**.

**Corindón de circonio (ZA)** con recubrimiento activo de rectificado para **uso universal**.

#### Aplicación:

Para el rectificado de **zonas de difícil acceso**, rectificado de contornos y **rectificado de costuras de garganta**. El saliente de láminas largo permite un **rectificado suave**.

### Descripción técnica

Tamaño de grano	40
Descripción de la forma	inclinado con saliente de láminas
Ø de muela	125 mm
Serie	SLTflex

Símbolo de medio abrasivo	ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro	<0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Rosca	M14
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		