

Garant**Juego de piedras de esmerilado fino, AR, Número de piedras de esmerilado: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	550100 10
GTIN	4045197239082
Clase de artículo	51E

Descripción**Ejecución:**

Las **piedras de esmerilado GARANT** (con certificado OSA, comprobadas según EN 12 413) se ajustan especialmente, en cuanto a grado de dureza, aglomerante, tipo y tamaño de grano, a las aplicaciones indicadas y a la más amplia variedad de aplicaciones posible. La exacta concentricidad garantiza un trabajo sin vibraciones y además protege al trabajador, la máquina y la pieza de trabajo. Las piedras de esmerilado GARANT se diseñan de manera universal para **el rectificado de cantos y superficies** y se caracterizan por una capacidad abrasiva elevada, además de una duración prolongada y una calidad de superficie uniforme de la piedra a trabajar. Ø mango 3 mm × 30 mm. Velocidad circunferencial recomendada 30 – 50 m/s. Piedra de esmerilado con aglomerante cerámico en **corindón fino rosa (AR)**. Modelo de dureza media.

Surtido con piedras de esmerilado seleccionadas en las formas y dimensiones más habituales.

Aplicación:

Para el mecanizado universal de **acero no aleado, poco aleado y acero colado**.

Velocidad de corte recomendada 30 – 50 m/s.

Suministro:

1 piedra de esmerilado de cada ZY0205 / ZY0306 / ZY0510 / ZY1303 / ZY1604 / KU06 / KU10 / SP0306 / D18 0708 / B53 0816.

Símbolo de medio abrasivo: A
Longitud del mango: 30 mm

Descripción técnica

Número de piedras de esmerilado	10
Grado de finura	fino
Medio abrasivo	Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Atributo del nombre de producto	AR
Ø de mango	3 mm
Longitud del mango	30 mm
Tipo de producto	Piedra de esmerilado