

**métrica Anillo lado PASA 6g, M × altura de paso: 8X0,75****Datos de pedido**

Número de pedido	486110 8X0,75
GTIN	2050001037466
Clase de artículo	48B

**Descripción****Ejecución:**

El primer paso de rosca (a partir de una altura de paso de 1 mm) rectificado elimina la suciedad de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca.

Modelo según **DIN 2279 – 2299**.

**Aplicación:**

Para roscas finas ISO métricas, derecha DIN 13.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Nota:**

Se suministran a petición calibres para roscas finas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapecoidales, circulares, UNC, UNF y NPT y rosca a la izquierda.

**Descripción técnica**

Paso de rosca	0,75 mm
Clase de tolerancia	6g
Rosca	M8
Calibración	L12

Tipo de calibre	Calibre Pasa
Campo de tolerancia	g
Tipo de rosca	MF
Norma	DIN 13
Calidad	6
Tipo de producto	Anillo Pasa para roscas

### Servicios

Calibración DAkkS Anillo patrón para roscas Ø máximo 100 mm	028640 100
Calibración Anillo patrón para rosca Ø máximo 20 mm	028600 20