

métrica de rosca fina, M × altura de paso: 26X1,5**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 486100 26X1,5 |
| GTIN | 2050001675491 |
| Clase de artículo | 48B |

Descripción**Ejecución:**

El primer paso de rosca (a partir de una altura de paso de 1 mm) rectificado elimina la suciedad de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca.

Modelo según **DIN 2279 – 2299**.

Lado Pasa / No pasa en un mango (DIN 2240, parte 1, forma R). Lado No pasa indicado en rojo.

Aplicación:

Para roscas finas ISO métricas, derecha DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Nota:

Se suministran a petición calibres para roscas finas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapezoidales, circulares, UNC, UNF y NPT y rosca a la izquierda.

Descripción técnica

| | |
|---------------------|-----------------|
| Rosca | M26 |
| Paso de rosca | 1,5 mm |
| Clase de tolerancia | 6H |
| Norma | DIN 13 |
| Tipo de rosca | MF |
| Calidad | 6 |
| Campo de tolerancia | H |
| Tipo de calibre | Calibre No pasa |

| | |
|------------------|----------------------------|
| Tipo de calibre | Calibre Pasa |
| Calibración | L10 |
| Tipo de producto | Calibre tampón para roscas |

Servicios

| | |
|---|-----------|
| Calibración DAkkSCalibre tampón para roscas Pasa-No Pasa Ø máximo 90 mm | 028590 90 |
| CalibraciónTampón Pasa / No Pasa para roscas Ø máximo 60 mm | 028550 60 |