

**Muela de fibra XF 870 (CER), Ø 125 mm, Tamaño de grano: 40****Datos de pedido**

Número de pedido	566560 40
GTIN	4018875312636
Clase de artículo	56V

**Descripción****Ejecución:**

**Fibra vulcanizada** resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.

**VSM XF 870** muela de fibra con **rendimiento de abrasión muy elevado y agresivo**, durabilidad excelente. Rectificado de pulimento frío. Aptitud óptima para todos los aceros, aleaciones de Ni altamente resistentes al calor y aceros de CrNi.

Tipo de grano: **Grano de cerámica con recubrimiento refrigerante activo de rectificado (TOP SIZE)**.

**Aplicación:**

En lijadoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.º 566650 / 6670. Para el **rectificado de superficies planas o abombadas** con alta **flexibilidad**.

**Descripción técnica**

Tamaño de grano	40
Ø de muela	125 mm
Serie	XF870

Medio abrasivo	Grano de cerámica con recubrimiento refrigerante activo de rectificado (TOP SIZE)
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Soporte del abrasivo	Muela de fibra
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Ø de perforación	22,23 mm
Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Velocidad de giro máxima	12200 min <sup>-1</sup>
Tipo de producto	Muela de fibra

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
seco	adecuado		

## Accesorios

Plato de apoyo ISOflexible / liso Ø exterior 117 mm	566650 117
Plato de apoyoduro / nervado Ø exterior 125 mm	566672 125
Plato de apoyo ISOdureza media / nervado Ø exterior 117 mm	566670 117