


HOLEX**Abanico lijador (SiC), Grano 80, Ø del cabezal x ancho de cabezal: 60X30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	554660 60X30
GTIN	4045197240996
Clase de artículo	52E

Descripción**Ejecución:**

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta. Láminas abrasivas recubiertas de **grano de carburo de silicio (SiC)**. Ø vástago 6 mm.

Aplicación:

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.

Descripción técnica

Tamaño de grano	80
N.º revoluciones recomend.	8000 min ⁻¹
Anchura de cabeza	30 mm
Velocidad de giro máxima	12700 min ⁻¹
Ø de mango	6 mm
Ø del cabezal	60 mm
Medio abrasivo	Carburo de silicio (SiC)

Símbolo de medio abrasivo	SiC
Atributo del nombre de producto	Grano 80
Tipo de producto	Abanico lijador

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		