



Piedra de esmerilado pequeña fino, AD-AW, Tipo: ZY0610



Datos de pedido

Número de pedido	551510 ZY0610
GTIN	4027497214365
Clase de artículo	56L

Descripción

Ejecución:

Las **piedras de esmerilado GARANT** (con certificado OSA, comprobadas según EN 12 413) se ajustan especialmente (en cuanto a grado de dureza, ligadura, tipo y tamaño de grano) a las aplicaciones indicadas y a la más amplia variedad de aplicaciones posible. La exacta concentricidad garantiza un trabajo sin vibraciones y además protege al trabajador, la máquina y la pieza de trabajo. Las piedras de esmerilado LUKAS se diseñan de manera universal para **el rectificado de cantos y superficies** y se caracterizan por una capacidad abrasiva elevada, además de una vida útil prolongada y una calidad de superficie uniforme de la piedra a trabajar. Piedras de esmerilado pequeñas con **grano mixto (AD-AW)** de corindón normal, corindón fino rojo oscuro y corindón de un cristal blanco (denominación LUKAS NDW) en grano de 100 (fino). Aglomerante cerámico. Ø del mango 3 mm, longitud del mango 50 mm.

Aplicación:

Las piedras de esmerilado con una elevada estabilidad dimensional son especialmente adecuadas para el mecanizado fino y de cantos de **aceros de herramientas (templados)** y **aceros al Cr-Ni** en la fabricación de herramientas y moldes. Velocidad de corte recomendada 10 – 30 m/s.

Descripción técnica

Grado de finura	fino
Longitud del mango	50 mm
Ø del cabezal	6 mm
Ø de mango	3 mm
Longitud de cabeza	10 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Atributo del nombre de producto	AD-AW
Tipo de producto	Piedra de esmerilado