


HOLEX**Abanico lijador para INOX, Grano 150, Ø del cabezal x ancho de cabezal:
40X15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	554410 40X15
GTIN	4045197377661
Clase de artículo	52E

Descripción**Ejecución:**

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta. Láminas abrasivas recubiertas con **corindón normal (A)**. Con **aglomerante activo de rectificad**o para INOX.:

Aplicación:

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.

Descripción técnica

N.º revoluciones recomend.	12000 min ⁻¹
Anchura de cabeza	15 mm
Tamaño de grano	150
Velocidad de giro máxima	19100 min ⁻¹
Ø de mango	6 mm

Ø del cabezal	40 mm
Medio abrasivo	Grano abrasivo de corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Atributo del nombre de producto	Grano 150
Tipo de producto	Abanico lijador

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
seco	adecuado		