




Muela de fibra Cubitron™ II (CER) 982C, Ø 115 mm, Tamaño de grano: 36



Datos de pedido

Número de pedido	566480 36
GTIN	30051141550757
Clase de artículo	53F

Descripción

Ejecución:

El **grano abrasivo de alto rendimiento** en los productos 3M™ se compone de triángulos de cerámica de forma precisa, dispuestos óptimamente sobre la base abrasiva. **Gran aumento de la capacidad abrasiva** con una durabilidad excelente y un acabado uniforme de la superficie.

Fibra vulcanizada extremadamente resistente al desgarre, pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.

Tipo de punta Cubitron™ II. Máxima capacidad de rectificado.

Aplicación:

Para el mecanizado de **acero** y metales no férricos.

En amoladoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.º 566690 / 566692. El grano abrasivo cortante permite un **trabajo ergonómico y agradable** con presión de aplicación reducida. Con su capacidad abrasiva elevada, las muelas de fibra 3M™ son al mismo tiempo una alternativa real a las muelas de desbaste y las muelas abrasivas a láminas.

Descripción técnica

Quality Dress	982 C
---------------	-------

Tamaño de grano	36
Ø de muela	115 mm
Serie	Cubitron™II
Medio abrasivo	Cubitron™ II
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Soporte del abrasivo	Fibra volcánica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 115 mm
Ø de perforación	22,23 mm
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	Metales no ferrosos
Optimizado para material de trabajo	Fundición
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Velocidad de giro máxima	13300 min ⁻¹
Tipo de producto	Muela de fibra

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Plato de apoyo para muela de fibraflexible / liso Ø exterior 115 mm	566692 115
---	------------

Plato de apoyo para muela de fibrado / nervado Ø exterior 115 mm	566690 115
--	------------

Plato de apoyoduro / nervado Ø exterior 115 mm	566672 115
--	------------