


HOLEX**Escobilla de abanico lijador (A), Grano 120, Ø del cabezal x ancho de cabezal: 40X20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	554700 40X20
GTIN	4045197241030
Clase de artículo	52E

Descripción**Ejecución:**

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta. Abanicos lijadores con láminas de ranurado múltiple. Ø vástago 6 mm.

Aplicación:

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.

Especialmente recomendadas para el rectificado de contornos.

Descripción técnica

Anchura de cabeza	20 mm
N.º revoluciones recomend.	12000 min ⁻¹
Velocidad de giro máxima	19100 min ⁻¹
Tamaño de grano	120
Ø de mango	6 mm
Ø del cabezal	40 mm

Medio abrasivo	Grano abrasivo de corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Atributo del nombre de producto	Grano 120
Tipo de producto	Abanico lijador

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
seco	adecuado		