

**Garant****Piedra de esmerilado grueso, AR, Tipo: KE1645****Datos de pedido**

Número de pedido	551200 KE1645
GTIN	4045197239525
Clase de artículo	51E

**Descripción****Ejecución:**

Las **piedras de esmerilado GARANT** (con certificado OSA, comprobadas según EN 12 413) se ajustan especialmente, en cuanto a grado de dureza, aglomerante, tipo y tamaño de grano, a las aplicaciones indicadas y a la más amplia variedad de aplicaciones posible. La exacta concentricidad garantiza un trabajo sin vibraciones y además protege al trabajador, la máquina y la pieza de trabajo. Las piedras de esmerilado GARANT se diseñan de manera universal para **el rectificado de cantos y superficies** y se caracterizan por una capacidad abrasiva elevada, además de una duración prolongada y una calidad de superficie uniforme de la piedra a trabajar. Piedra de esmerilado con aglomerante cerámico en **corindón fino rosa (AR)**. Modelo de dureza media.

Granulación gruesa. Longitud del mango 40 mm.

**Aplicación:**

Para el mecanizado universal de **acero no aleado, poco aleado y acero colado**.

Velocidad de corte recomendada 30 – 50 m/s.

**Descripción técnica**

Ø del cabezal	16 mm
Grado de finura	basto
Longitud del mango	40 mm
Ø de mango	6 mm
Longitud de cabeza	45 mm
Medio abrasivo	Corindón normal (A)

Símbolo de medio abrasivo	A
Atributo del nombre de producto	AR
Tipo de producto	Piedra de esmerilado