

Roscas de tubo Calibre macho límite, Rosca: G3/8pul



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 486140 G3/8 |
| GTIN | 2050001035851 |
| Clase de artículo | 48B |

Descripción

Ejecución:

Medidas de calibres según DIN EN ISO 228-2. Calibres anulares para roscas, clase de tolerancia A. Calibres No pasa identificados en rojo.

Norma:

DIN EN ISO 228

Nota:

Se suministran calibres para rocas con otros diámetros a petición.

Descripción técnica

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Rosca | G3/8 |
| Ø de rosca | 16,66 mm |
| Pasos por pulgada | 19 |
| Clase de tolerancia | A |
| Norma | DIN 228 |
| Tipo de rosca | G |
| Campo de tolerancia | A |
| Tipo de calibre | Calibre No pasa |
| Tipo de calibre | Calibre Pasa |
| Calibración | L10 |
| Tipo de producto | Calibre tampón para roscas |

Servicios

Calibración DAkkSCalibre tampón para roscas Pasa-No
Pasa Ø máximo 90 mm

028590 90

CalibraciónTampón Pasa / No Pasa para roscas Ø máximo
20 mm

028550 20