

Roscas de tubo Calibre macho límite, Rosca: G1/2pul



Datos de pedido

Número de pedido	486140 G1/2
GTIN	2050001035868
Clase de artículo	48B

Descripción

Ejecución:

Medidas de calibres según DIN EN ISO 228-2. Calibres anulares para roscas, clase de tolerancia A. Calibres No pasa identificados en rojo.

Norma:

DIN EN ISO 228

Nota:

Se suministran calibres para rocas con otros diámetros a petición.

Descripción técnica

Pasos por pulgada	14
Clase de tolerancia	A
Rosca	G1/2
Ø de rosca	20,96 mm
Tipo de rosca	G
Norma	DIN 228
Campo de tolerancia	A
Tipo de calibre	Calibre No pasa
Tipo de calibre	Calibre Pasa
Calibración	L10
Tipo de producto	Calibre tampón para roscas

Servicios

Calibración Tampón Pasa / No Pasa para roscas Ø máximo 60 mm	028550 60
Calibración DAkkS Calibre tampón para roscas Pasa-No Pasa Ø máximo 90 mm	028590 90