

**métrica Tampón 6H Pasa, M × altura de paso: 58X1,5****Datos de pedido**

Número de pedido	486120 58X1,5
GTIN	2050001675774
Clase de artículo	48B

**Descripción****Ejecución:**

El primer paso de rosca (a partir de una altura de paso de 1 mm) rectificado elimina la suciedad de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca.

Modelo según **DIN 2279 – 2299**.

**Calibre Pasa / No pasa aparte (DIN 2240, parte 2, forma GE).**

**Aplicación:**

Para roscas finas ISO métricas, derecha DIN 13.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Nota:**

Se suministran a petición calibres para roscas finas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapecoidales, circulares, UNC, UNF y NPT y rosca a la izquierda.

**Descripción técnica**

Rosca	M58
Clase de tolerancia	6H
Paso de rosca	1,5 mm
Campo de tolerancia	H
Norma	DIN 13
Tipo de rosca	MF
Calidad	6

Tipo de calibre	Calibre Pasa
Calibración	L11
Tipo de producto	Calibre macho Pasa para roscas

## Servicios

Calibración Calibre macho para roscas Pasa o No Pasa Ø máximo 60 mm	028500 60
Calibración DAkkS Calibre macho para roscas Pasa o No Pasa Ø máximo 90 mm	028540 90