

Roscas de tubo Calibre macho límite, Rosca: G1pul



Datos de pedido

Número de pedido	486140 G1
GTIN	2050001035882
Clase de artículo	48B

Descripción

Ejecución:

Medidas de calibres según DIN EN ISO 228-2. Calibres anulares para roscas, clase de tolerancia A. Calibres No pasa identificados en rojo.

Norma:

DIN EN ISO 228

Nota:

Se suministran calibres para rocas con otros diámetros a petición.

Descripción técnica

Pasos por pulgada	11
Rosca	G1
Ø de rosca	33,25 mm
Clase de tolerancia	A
Norma	DIN 228
Tipo de rosca	G
Campo de tolerancia	A
Tipo de calibre	Calibre No pasa
Tipo de calibre	Calibre Pasa
Calibración	L10
Tipo de producto	Calibre tampón para roscas

Servicios

Calibración Tampón Pasa / No Pasa para roscas Ø máximo 60 mm	028550 60
Calibración DAkkSCalibre tampón para roscas Pasa-No Pasa Ø máximo 90 mm	028590 90