

Garant**Piedra de jaspeado, Ø del cabezal: 50mm**

Datos de pedido

Número de pedido	552000 50
GTIN	4045197240002
Clase de artículo	51E

Descripción

Ejecución:

Carburo de silicio (SiC) en grano 46 **ligado en plástico (PU) flexible** y pegado en plato de apoyo con mango de acero de 6 mm.

Aplicación:

Para jaspeado y pulido decorativo de acero, INOX, metales no ferrosos.

Descripción técnica

Longitud del mango	40 mm
Velocidad de giro máxima	6000 min ⁻¹
Ø de mango	6 mm
Ø del cabezal	50 mm
Longitud de cabeza	30 mm
Medio abrasivo	Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo	SiC

Tipo de producto

Piedra de pulido

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		