

Roscas de tubo Calibre macho Pasa, Rosca: G1.1/4pul



Datos de pedido

Número de pedido	486160 G1.1/4
GTIN	2050001035974
Clase de artículo	48B

Descripción

Ejecución:

Medidas de calibres según DIN EN ISO 228-2. Calibres anulares para roscas, clase de tolerancia A.

Norma:

DIN EN ISO 228

Nota:

Se suministran calibres para roscas con otros diámetros a petición.

Descripción técnica

Ø de rosca	41,91 mm
Pasos por pulgada	11
Clase de tolerancia	A
Rosca	G1.1/2
Campo de tolerancia	A
Norma	DIN 228
Tipo de rosca	G
Tipo de calibre	Calibre Pasa
Calibración	L11
Tipo de producto	Calibre macho Pasa para roscas

Servicios

Calibración Calibre macho para roscas Pasa o No Pasa Ø máximo 60 mm	028500 60
Calibración DAkkS Calibre macho para roscas Pasa o No Pasa Ø máximo 90 mm	028540 90