

Roscas de tubo Calibre macho Pasa, Rosca: G2pul



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 486160 G2 |
| GTIN | 2050001045980 |
| Clase de artículo | 48B |

Descripción

Ejecución:

Medidas de calibres según DIN EN ISO 228-2. Calibres anulares para roscas, clase de tolerancia A.

Norma:

DIN EN ISO 228

Nota:

Se suministran calibres para rocas con otros diámetros a petición.

Descripción técnica

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Clase de tolerancia | A |
| Ø de rosca | 59,61 mm |
| Pasos por pulgada | 11 |
| Rosca | G2 |
| Campo de tolerancia | A |
| Norma | DIN 228 |
| Tipo de rosca | G |
| Tipo de calibre | Calibre Pasa |
| Calibración | L11 |
| Tipo de producto | Calibre macho Pasa para roscas |

Servicios

Calibración DAkkSCalibre macho para roscas Pasa o No Pasa Ø máximo 90 mm

028540 90

CalibraciónCalibre macho para roscas Pasa o No Pasa Ø máximo 60 mm

028500 60