



Piedra de esmerilado fino, SiC, Tipo: ZY4020



Datos de pedido

Número de pedido	551780 ZY4020
GTIN	4027497343539
Clase de artículo	56L

Descripción

Ejecución:

Las **piedras de esmerilado GARANT** (con certificado OSA, comprobadas según EN 12 413) se ajustan especialmente (en cuanto a grado de dureza, ligadura, tipo y tamaño de grano) a las aplicaciones indicadas y a la más amplia variedad de aplicaciones posible. La exacta concentricidad garantiza un trabajo sin vibraciones y además protege al trabajador, la máquina y la pieza de trabajo. Las piedras de esmerilado LUKAS se diseñan de manera universal para **el rectificado de cantos y superficies** y se caracterizan por una capacidad abrasiva elevada, además de una vida útil prolongada y una calidad de superficie uniforme de la piedra a trabajar. Piedras de esmerilado **SiC** de composición cerámica, (grano 80 /fino), con efecto de retroafilado elevado y estructura de poros abiertos para una evacuación de viruta mejorada. Ø del mango 6 mm, longitud del mango 40 mm.

Aplicación:

Para el mecanizado de **aleaciones de aluminio y materiales blandos (metales no ferrosos)**. Velocidad de corte recomendada 25 – 40 m/s.

Descripción técnica

Longitud del mango	40 mm
--------------------	-------

Grado de finura	fino
Ø del cabezal	40 mm
Ø de mango	6 mm
Longitud de cabeza	20 mm
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Atributo del nombre de producto	SiC
Tipo de producto	Piedra de esmerilado