

Roscas de tubo Calibre macho No pasa, Rosca: G1.1/2pul



Datos de pedido

Número de pedido	486170 G1.1/2
GTIN	2050001036001
Clase de artículo	48B

Descripción

Ejecución:

Medidas de calibres según DIN EN ISO 228-2. Calibres anulares para roscas, clase de tolerancia A. Calibres No pasa identificados en rojo.

Norma:

DIN EN ISO 228

Nota:

Se suministran calibres para rocas con otros diámetros a petición.

Descripción técnica

Ø de rosca	47,8 mm
Rosca	G1.1/2
Clase de tolerancia	A
Pasos por pulgada	11
Tipo de rosca	G
Norma	DIN 228
Campo de tolerancia	A
Tipo de calibre	Calibre No pasa
Calibración	L11
Tipo de producto	Calibre macho No Pasa para roscas

Servicios

Calibración DAkkSCalibre macho para roscas Pasa o No Pasa Ø máximo 90 mm

028540 90

CalibraciónCalibre macho para roscas Pasa o No Pasa Ø máximo 60 mm

028500 60