

**Abanico lijador Material no tejido (A), basto, Ø del cabezal ancho de cabezal: 50X20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	554950 50X20
GTIN	4045197241184
Clase de artículo	52E

**Descripción****Ejecución:**

Disposición de las láminas de material no tejido en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta. Ø mango 6 mm.

Material no tejido mezclado con corindón normal (A). Produce un **acabado mate uniforme**.

**Aplicación:**

Para eliminar las capas de suciedad y óxido en metales, así como para deslustrar tanto Cr-Ni, otros metales finos y también metales no ferrosos.

**Descripción técnica**

Anchura de cabeza	20 mm
N.º revoluciones recomend.	6000 min <sup>-1</sup>
Velocidad de giro máxima	11000 min <sup>-1</sup>
Ø de mango	6 mm
Ø del cabezal	50 mm
Símbolo de medio abrasivo	A

Comparación de granulado	100
Grado de finura	basto
Atributo del nombre de producto	basto
Tipo de producto	Abanico lijador

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		