

HOLEX**Abanico lijador Material no tejido (A), basto, Ø del cabezal x ancho de cabezal: 60X30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	554950 60X30
GTIN	4045197241191
Clase de artículo	52E

Descripción**Ejecución:**

Disposición de las láminas de material no tejido en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta. Ø mango 6 mm.

Material no tejido mezclado con corindón normal (A). Produce un **acabado mate uniforme**.

Aplicación:

Para eliminar las capas de suciedad y óxido en metales, así como para deslustrar tanto Cr-Ni, otros metales finos y también metales no ferrosos.

Descripción técnica

Anchura de cabeza	30 mm
Velocidad de giro máxima	9000 min ⁻¹
N.º revoluciones recomend.	5000 min ⁻¹
Ø de mango	6 mm
Ø del cabezal	60 mm
Símbolo de medio abrasivo	A

Comparación de granulado	100
Grado de finura	basto
Atributo del nombre de producto	basto
Tipo de producto	Abanico lijador

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		