

HOLEX**Rueda de láminas abrasivas (A), Ø 165×30 mm, Tamaño de grano: 60****Datos de pedido**

Número de pedido	555145 60
GTIN	4045197525666
Clase de artículo	52E

Descripción**Ejecución:**

Ruedas de láminas abrasivas con **tejido de corindón (A)**. Ø taladro 54 mm.

Aplicación:

Eliminación y limpieza de cordones de soldadura, rectificado de grandes superficies y piezas con perfil irregular.

Nota:

Para árboles de alojamiento más pequeños a partir de Ø 54 mm, utilice la brida metálica taladrable n.º 555140. Otras dimensiones disponibles a petición.

Símbolo de medio abrasivo: A

Velocidad de giro máxima: 5200 min⁻¹

Descripción técnica

Ø de perforación	54 mm
Tamaño de grano	60
Medio abrasivo	Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo	A

Ø de muela	165 mm
Anchura del disco de corte	30 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 165×30 mm
Velocidad de giro máxima	5200 min ⁻¹
Tipo de producto	Rueda de láminas abrasivas

Accesorios

Par bridas reductoras metálicas, taladrables adecuado para Ø de agujero 54 mm	555140 54
----------------------------------------------------------------------------------	-----------