

**Plato de apoyo ISO flexible / liso, Ø exterior: 117mm****Datos de pedido**

Número de pedido	566650 117
GTIN	2050001032171
Clase de artículo	52M

Descripción**Ejecución:**

Plato de apoyo de muelas de fibra con elevada resistencia a las altas temperaturas. Diseño especial para alcanzar el máximo rendimiento de las muelas de fibra.

Plato de plástico especial **elástico** para el **rectificado de contornos flexible**. Ideal para granulación de 60 y más fina.

Conforme a ISO.

Descripción técnica

Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Velocidad de giro máxima	12500 min ⁻¹
Apto para Ø de discos	125 mm
Ø exterior	117 mm
incl. tuerca de apriete	sí
Tipo de producto	Plato de apoyo