

**Plato de apoyo ISO flexible / liso, Ø exterior: 172mm****Datos de pedido**

Número de pedido	566650 172
GTIN	2050001032188
Clase de artículo	52M

**Descripción****Ejecución:**

Plato de apoyo de muelas de fibra con elevada resistencia a las altas temperaturas. Diseño especial para alcanzar el máximo rendimiento de las muelas de fibra.

Plato de plástico especial **elástico** para el **rectificado de contornos flexible**. Ideal para granulación de 60 y más fina.

Conforme a ISO.

**Descripción técnica**

Velocidad de giro máxima	8500 min <sup>-1</sup>
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Apto para Ø de discos	180 mm
Ø exterior	172 mm
incl. tuerca de apriete	sí
Tipo de producto	Plato de apoyo