



Lijadora de banda GX, Tipo: 790131



Datos de pedido

Número de pedido	077610 790131
GTIN	4014586872018
Clase de artículo	03H

Descripción

Ejecución:

Potente lijadora de banda, ampliable por módulos para pequeñas series.

- **Colector de virutas extraíble.**
- **Posibilidad de conexión para aspiración externa.**

Nota:

En cuanto a manguitos abrasivos, ver n.º 558310 y n.º 558453-56.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	3000 min ⁻¹
Longitud de cinta	2000 mm
Quality Dress	GX 75
Anchura de cinta	75 mm
Peso	75 kg
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red

Tipo de producto

Rectificadora de cinta

Accesorios

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 36

558454 36

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 120

558453 120

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 120

558454 120

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)ZK713X Tamaño de grano 120

558310 120

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)ZK713X Tamaño de grano 60

558310 60

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)ZK713X Tamaño de grano 80

558310 80

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 60

558454 60

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 36

558453 36

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 36

558456 36

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 80

558454 80

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)ZK713X Tamaño de grano 40

558310 40

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 60

558453 60

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 80

558453 80