

3M Scotch-Brite™

Disco con Cierre por adherencia de material no tejido abrasivo SC-DH, Ø 125 mm, Comparación de granulado: 100**Datos de pedido**

Número de pedido	566925 100
GTIN	4046719061075
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

Discos abrasivos de material no tejido con Cierre por adherencia y base del tejido cosida para una buena adherencia. Con núcleo de centrado extraíble para un posicionamiento y una adherencia de la muela en el plato de apoyo más precisos (**reducción del nivel de vibración en un 50 % aprox.con el plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566965**).

Aplicación:

En lijadoras angulares con plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566960 o 566965. Para **acabar, matear, alisar** con una clara reducción de las profundidades de rugosidad y para **trabajos de limpieza** (p. ej. eliminación de colores de revenido) y **desbarbado fáciles**.

Nota:

Muelas abrasivas con cierre por adherencia para desbastado, ver n.º **567705ss**.

Descripción técnica

Grado de finura	grueso
Comparación de granulado	100
Ejecución	A crs

Color	marrón
Ø de muela	125 mm
Serie	SC-DH
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Quality Dress	SC-DH
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Tipo de producto	Material no tejido de esmerilado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Accesorios

Plato lijador con Cierre por adherencia conCentrado y rosca M 14 Ø exterior 125 mm

566965 125

Plato lijador con cierre por adherenciaRosca M 14 Ø exterior 125 mm

566960 125