



Plato de apoyo para muela de fibra duro / nervado, Ø exterior: 180mm



Datos de pedido

Número de pedido	566690 180
GTIN	4046719523856
Clase de artículo	53M

Descripción

Ejecución:

Plato de apoyo de muelas de fibra con elevada resistencia a las altas temperaturas. Diseño especial para alcanzar el máximo rendimiento de las muelas de fibra.

Plato de apoyo de muela de fibra **dura e indeformable**. Plato de apoyo **con nervadura fina para un apoyo óptimo del grano** en el rectificado de cantos y de superficies. Plástico especial con **resistencia muy elevada a las altas temperaturas**. Ideal para **trabajos de rectificado bastos y de desbaste** en granulación 36 a 60.

Incluye tuerca de apriete adicional de 5/8 pulgada.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	8500 min ⁻¹
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Ø exterior	180 mm
Grado dureza	duro
Tipo de producto	Plato de apoyo