



Plato lijador con cierre por adherencia Rosca M 14, Ø exterior: 178mm



Datos de pedido

Número de pedido	566960 178
GTIN	4001895411304
Clase de artículo	52M

Descripción

Ejecución:

Lado adherente con sistema de gancho en doble T, para una adherencia segura de las muelas con cierre por adherencia de material no tejido abrasivo.

Idóneo para:

Para discos con cierre por adherencia **sin punta de centrado**.

Atención:

Velocidad circunferencial máxima en amoladoras angulares **con muelas abrasivas con cierre por adherencia** 40 m/s.

Descripción técnica

Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Velocidad de giro máxima	6000 min ⁻¹
Ø exterior	178 mm
Tipo de producto	Plato de apoyo