

Anillo abrasivo a láminas, 4 capas, Ø 150 mm, Tamaño de grano: 80**Datos de pedido**

Número de pedido	555180 80
GTIN	2050001746610
Clase de artículo	56Z

Descripción**Ejecución:**

Tela abrasiva ranurada montada a presión con 4 capas en un núcleo. El ranurado irregular permite una alta flexibilidad. Con conos reductores de Ø 19 a 10 mm.

Aplicación:

Desbarbado, redondeado y rectificado de precisión de contornos o superficies.

Nota:

Utilizar mandrino de sujeción n.º 555785, tam. 10.

Descripción técnica

Tamaño de grano	80
N.º revoluciones recomend.	1900 min ⁻¹
Ø de muela	150 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 150 mm
Número capas	4
Tipo de producto	Anillo abrasivo a láminas

Accesorios

Mandrino de sujeción Adecuado para \varnothing de agujero 10 mm

555785 10